

Diseñado pensando en los pacientes y facilitar la adaptación a la terapia APAP

Características Auto CPAP DreamStation

- Detección avanzada de eventos*
- Auto - Algoritmo validado clínicamente (responde a eventos obstructivos: AO, H, RE, FL, VS.)
- Algoritmo de búsqueda pro-activo
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Opti-Start
- **Nuevo** - EZ-Start
- **Nuevo** - Rampa Smart (0-45 min)
- A-Flex
- **Nuevo** - Performance Check
- Encore: Sistema de gestión de paciente: informes de cumplimiento y de datos, informes de curvas
- **Nuevo** - Múltiples soluciones remotas de monitorización: Modems 3G, Bluetooth® y Wifi
- Memoria interna
- Módulo de oximetría (opcional)

Humidificación

- Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación
- Capacidad de pre-calentamiento
- Tubo calentador (opcional)

Beneficios Auto CPAP DreamStation

- **EZ-Start's** automático, ajustes personalizados de la presión de CPAP. Diseñado para ayudar al paciente a acomodarse gradualmente al nivel de terapia prescrito.
- **Feedback de utilización diaria**, pantalla con la duración y progreso del sueño, diseñado para motivar a los pacientes en los primeros días de la terapia.
- **Performance Check**, simplifica la evaluación del equipo en el domicilio permitiendo una fácil resolución remota de los posibles problemas.
- **Conectividad**: DreamStation ofrece más opciones de monitorización remota que cualquier otro CPAP del mercado.

*Equipos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, y registro de los mismos: Vías aéreas abiertas (AO), vías aéreas obstruidas (AO), Hipoapnea (H), respiratory events-related arousal (RERA), limitación de flujo (LF), Ronquido (R), fugas elevadas (FE), respiración periódica (RP).

Especificaciones Auto CPAP DreamStation

Referencia	Descripción
ARX500S15	Auto CPAP DreamStation con tarjeta SD
ARX500H15	Auto CPAP DreamStation con humidificador con tarjeta SD

Especificaciones

Modos terapias	Auto, CPAP, CPAP-Check
Funciones de terapia	Auto-Trial, EZ-Start, Opti-Start
Flex	0 a 3
Rango presión	4-20 cm H ₂ O
Tiempo Rampa Smart	0 a 45 (5-min aumentos)
Presión de inicio rampa	Ajustable por el paciente
Humidificación	Tubo calentador: fijo, adaptativo, tubo calentador (opcional)
Control equipo	Pantalla color LCD/rueda de control
Control LCD	Sensor de luz del ambiente
Filtros desechables	Reutilizable de polen y ultra-fino
Capacidad de Almacenamiento de datos (mínima)	Pantalla: cumplimiento Media de 1 día, 7-días, 30-días tarjeta SD > 1 año Memoria interna: hasta 6 meses
Compensación Altitud	Automática
Garantía	2 años
Dimensiones	15,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (sin humidificador) 29,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (con humidificador)
Peso	1,33 kg (sin humidificador), 1,98 kg (con humidificador)
Fuente de alimentación	80W/12V/6,67A
Requerimientos eléctricos	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A

Accesorios

Humidificación	Referencia
Humidificador calentador DreamStation	EUXH
Cámara de agua	1122520

Tubing

Tubing	Referencia
Tubo calentador (15mm)	HT15
Tubo estándar (15mm)	PR15

Filtros

Filtros	Referencia
Filtro polen (espuma), reutilizable (1/pack)	1122446
Filtro ultra fino, desechable (1/pack)	1122447
Filtro ultra fino, desechable (2/pack)	1122518
Filtro ultra fino, desechable (6/pack)	1122519

Accesorios

Accesorios	Referencia
Bolsa DreamStation	1121162
Módulo link DreamStation	1120293
Módulo SpO ₂ DreamStation	1121694
Sensor de dedo reutilizable (clip)	936
Sensor de dedo oximetría, Adulto, Flexible	953
Flexiwrap, cinta sensor, Adulto (25/pack)	954A
Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano	1062050
Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño	1062051
80W fuente de alimentación DreamStation	1118499

Conectividad

Conectividad	Referencia
Módem celular	Verificar referencia con contacto local de Philips
Módem Wifi	Verificar referencia con contacto local de Philips

